

Descrição

Prezado cliente

As nossas felicitações pela sua nova lavadora de alta pressão com trem de rolamento e tambor de enrolamento da mangueira integrados.

Para lhe facilitar o manejo com o aparelho, permitimo-nos descrever-lhe o aparelho nas páginas que se seguem.

O aparelho ajudá-lo-á em todos os trabalhos de lavagens, p. ex.:

- Fachadas
- Pavimentos
- Terraços
- Veículos todos tipos
- Tanques e depósitos
- Máquinas etc.
- Remoção de restos de tintas

Dados técnicos	Kränzle 160 TS T	Kränzle 195 TS T	Instruções de serviço
Pressão serviço, regulação contínua	10 - 140 bar	10 - 180 bar	O KRÄNZLE 160 TST e o KRÄNZLE 195 TST estão equipados com um electrocomando de 'start-stop' (arranque/paragem).
Sobrepresão adm.	160 bar	195 bar	
Vazão de água	com 1400 rpm 11 l/min	com 1400 rpm 7,5 l/min	Depois de ligar a água e a mangueira de alta pressão, pôr o interruptor do aparelho na posição „Ein" (lig.); no interruptor acende uma lâmpada vermelha.
Circ. água quente até	max. 70 °C	max. 70 °C	Abrindo a pistola, o motor arranca. Fechando a pistola, o motor desliga. O aparelho continua ligado até o interruptor ser posto na pos. „Aus" (desl.); após isso apaga a lâmpada vermelha.
Injector de detergente	2,5 m	2,5 m	
Altura de aspiração	sim	não	Depois de desligar o aparelho, e antes de desatarraxar a mangueira de alta pressão - premir o gatilho da pistola para descarregar a alta pressão na mangueira. Depois pode desatarraxar a mangueira.
mangueira de alta pressão	15 m	15 m	
Valor de potência eléctrica ligada	230 V ; 50 Hz ; 14 A	230 V ; 50 Hz ; 13,5 A	
Valor ligação entr. saída	P1: 3,2 kW P2: 2,4 kW	P1: 3,2 kW P2: 2,4 kW	
Peso	36 kg	36 kg	
Dimens. c/ manípulo montado, em mm	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900	
Nív. son. seg. DIN 45 635 con remov. de sujidade	89 dB 84 dB	89 dB 84 dB	
Repulsão na lança	ca. 25 Nm	ca. 32 Nm	
Momento de rotação	26 Nm	28 Nm	

(considerando uma lança c/ o comprim de 0,9 m)

Tolerâncias admiss. dos valores numéricos: $\pm 5 \%$ seg. VDMA, fl. especific. 24411